

85906389 MG80C 50 Hz

Skaņas mērijumu ziņojums
Skaņas jaudas mērijums saskaņā ar DS/ISO-3743

Motora veids: MG80C	Produkta numurs: 85906389	Ventilatora diametrs: D89 [mm]
P2: 1.1 [kW]	U: 400 [V]	Balsts: 2
		Frekvence: 50 [Hz]


Piezīmes: Deklarētajā trokšņa emisijas vērtībā nav nemtas vērā ražošanas vibrācijas un mērijumu nenoteiktība. Tādējādi deklarētā vērtība var būt par 3 dB augstāka nekā vidējās ražošanas vienības vērtība.

Testēts pie:

Oktāvu joslas līmenis [db]

Vidējā frekvence	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Skaņas jauda Līmenis re: 1 pW	43,5	53,6	52,3	53,8	56,1	51,7	46,7	60,4	61,0
Skaņas spiediena vidējā vērtība pie 1m. re: 20 UPa	31,7	41,7	40,5	42,0	44,2	39,9	34,9	48,6	49,2

Skaņas spiediens aprēķināts saskaņā ar ISO/DIS 11203 Q2 metodi



Sākotnēji: KIR Faila Nr.: LY15629-27.09.2006