

85902717 MG90LC 50 Hz

Garso matavimo ataskaita
Garso galios matavimas pagal to DS/ISO-3743

Variklio tipas: MG90LC	Produkto numeris: 85902717	Ventiliatoriaus skersmuo: D108 [mm]
P2: 2.2 [kW]	U: 400 [V]	Kreipiamoji: 2
		Dažnis: 50 [Hz]


Pastabos: Deklaruojamoje triukšmo emisijos vertėje neatsižvelgta į gamybos pokyčius ir matavimo neapibrėžtumus. Todėl deklaruota vertė gali būti iki 3 dB didesnė už vidutinę įrenginio vertę.

Išbandyta esant:

Lygis oktavos diapazone [dB]

Centrinis dažnis	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Garso galia Lygis re: 1 pW	58,5	59,0	61,3	62,3	62,6	57,6	51,2	67,5	68,5
Vidutinis garso slėgis esant 1m. re: 20 UPa	46,5	47,0	49,3	50,3	50,5	45,6	39,2	55,5	56,5

Garso slėgis apskaičiuotas pagal ISO/DIS 11203 metodą Q2



Inicialai: KIR

Failo Nr.: LY15669-29.09.2006