

85905371 MG180MB 60

DS/ISO-3743

:	MG180MB	:	85905371	:	D215	□				
P2:	22	□	U:	440	[V]	:	2	:	60	[Hz]


: 3 dB

:

[db]

	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
re1 pW	68,0	72,8	77,5	75,4	75,3	73,8	67,7	81,6	82,7
1m re 20 UPa	55,5	60,3	65,0	62,9	62,8	61,3	55,2	69,1	70,2

ISO/DIS 11203 Q2



: KIR : LY 27.06.2008