

87410009 MG160MD 50 Hz

Έκθεση Μέτρησης Ήχου  
Μέτρηση ηχητικής ισχύος σύμφωνα με DS/ISO-3743

Τύπος κινητήρα: MG160MD      Κωδικός προϊόντος: 87410009      Διάμετρος ανεμιστήρα: D210 [mm]  
P2: 15 [kW]      Πόλος: 2

**Παρατηρήσεις:** Η τιμή εκπομπής θορύβου που δηλώνεται δεν λαμβάνει υπόψη τις μεταβολές παραγωγής και τις αβεβαιότητες μέτρησης. Κατά συνέπεια, η δηλωθείσα τιμή ενδέχεται να είναι μέχρι και 3 dB υψηλότερη από την τιμή για τη μέση μονάδα παραγωγής.

Δοκιμάστηκε στις:

Στάθμη Ζώνης Οκτάβας [dB]

| Κεντρική συχνότητα                      | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|-----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Ηχητική Ισχύς<br>Αναφ στάθμης: 1 pW     | 60,0 | 64,8 | 69,0 | 68,7 | 66,6 | 62,4 | 59,1 | 73,1  | 74,2    |
| Μέση ηχητική πίεση<br>σε 1m. re: 20 UPa | 47,5 | 52,3 | 56,5 | 56,2 | 54,1 | 49,9 | 46,6 | 60,6  | 61,7    |

Ηχητική Πίεση υπολογιζόμενη κατά ISO/DIS 11203 μέθοδος Q2

