

87410009 MG160MD 50 Гц

Протокол звукометрії		
Звукова потужність, розрахована за DS/ISO-3743		
Тип електродвигуна: MG160MD	Номер продукту: 87410009	Діаметр вентилятора: D210 [мм]
P2: 15 [кВт]	Полюс: 2	

Зауваження: Шумові характеристики, заявлені без урахування можливих відхилень у модельному ряді й похибок вимірювання. Таким чином, заявлений рівень шуму може бути до 3 дБ вищий за рівень середнього промислового зразка.

Випробування на:

Рівень в октавному діапазоні (дБ)

Середня частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звукова потужність Рівень ге: 1 pW	60,0	64,8	69,0	68,7	66,6	62,4	59,1	73,1	74,2
Середній звуковий тиск за 1 м. ге: 20 UPa	47,5	52,3	56,5	56,2	54,1	49,9	46,6	60,6	61,7

Звуковий тиск, розрахований за ISO/DIS 11203, методом Q2

