

85Z10405 MG71B 50 Hz

Helimõõtearuanne			
Helivõimsuse mõõtmine vastavalt DS/ISO-3743			
Moot. tüüp: MG71B	Toote kood: 85Z10405	Ventilaatori läbimõõt: D89 [mm]	
P2: 0.55 [kW]	U: 400 [V]	Poolus: 2	Sagedus: 50 [Hz]


Märkused: Märgitud müraemissiooni väärtus ei arvesta tootmise erisusi ega mõõtmise ebakindlust. Seetõttu võib märgitud väärtus olla kuni 3 dB suurem kui keskmise tootmisseadme väärtus.

Katsetatud:

Oktaavriba tase [db]

Kesksagedus	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Helivõimsus Tase re: 1 pW	43,7	52,9	52,4	56,2	55,4	51,2	45,4	60,7	61,2
Keskmine helirõhk 1m. re: 20 UPa	31,9	41,2	40,6	44,5	44,5	39,4	33,6	49,0	49,5

Helirõhk arvutati vastavalt ISO/DIS 11203 meetodile Q2



Initiaallid: KIR Reg-nr: LY15679-29.09-2006