

87410009 MG160MD 50 Hz

Správa o meraní hluku
Meranie hluku podľa DS/ISO-3743

Typ motora: MG160MD	Objednacie číslo: 87410009	Priemer ventilátora: D210 [mm]
P2: 15 [kW]	Pól: 2	

Poznámky: Deklarovaná hodnota hluku neberie do úvahy odchýlky výroby a neistoty merania. Deklarovaná hodnota môže byť preto o 3 dB vyššia ako hodnota pre priemernú výrobnú jednotku.

Testované pri:

Úroveň oktavového pásma [db]

Stredová frekvencia	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Hluk									
Úroveň re: 1 pW	60,0	64,8	69,0	68,7	66,6	62,4	59,1	73,1	74,2
Priemer akustického tlaku pri 1m. re: 20 UPa	47,5	52,3	56,5	56,2	54,1	49,9	46,6	60,6	61,7

Akustický tlak počítaný podľa ISO/DIS 11203 metóda Q2

