

87410009 MG160MD 60 Hz

Informe medición sonora		
Medición potencia sonora de acuerdo con DS/ISO 3743		
Tipo motor: MG160MD	Código del producto: 87410009	Diám ventil.: D210 [mm]
P2: 20 [HP]	Polo: 2	

Notas: El valor de emisión de ruido declarado no contempla variaciones de producción e incertidumbres de medición. Por lo tanto, el valor declarado puede ser hasta 3 dB mayor al valor de la unidad de producción promedio.

Probado a:

Nivel banda sonora [db]

Frecuencia central	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potencia sonora Nivel re: 1 pW	63,8	68,0	74,1	72,8	71,0	68,2	64,8	77,7	78,8
Presión sonora media a 1m. re: 20 UPa	51,3	55,5	61,6	60,3	58,5	55,7	52,3	65,2	66,3

Presión sonora calculada de acuerdo con ISO/DIS 11203 método Q2

