

87320958 MG132SC 50 Hz

Raport măsurare sunet  
Măsuratori putere sonoră conform cu DS/ISO-3743

|                    |                      |                                |
|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| Tip motor: MG132SC | Cod produs: 87320958 | Diametru ventilator: D128 [mm] |
| P2: 5.5 [kW]       | U: 400 [V]           | Pol: 2                         |
| Frecvență: 50 [Hz] |                      |                                |


Remarci: Valoarea emisiei de zgomot declarată nu ia în considerare variațiile de producție și incertitudinile de măsurare. Prin urmare, valoarea declarată poate fi cu până la 3 dB mai mare decât valoarea pentru unitatea de producție medie.

Testat la:

Nivel banda octave [db]

|                                              |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Center Frequency                             | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
| Putere sonoră<br>Nivel re: 1 pW              | 62,0 | 64,2 | 66,5 | 67,6 | 63,8 | 60,2 | 52,6 | 71,1  | 72,6    |
| Presiune acustică medie<br>la 1m. re: 20 UPa | 49,7 | 51,9 | 54,1 | 55,3 | 51,5 | 47,9 | 40,3 | 58,8  | 60,3    |

Presiunea sonoră calculată conform metodei ISO / DIS 11203 Q2



Inițiale: KIR      Fișier nr.: LY15843-13.10.2006