

85814105 MG80B 50赫兹

声音测量报告			
根据 DS/ISO-3743 测量声功率			
电机类型: MG80B	产品号: 85814105	风扇直径: D89 [毫米]	
P2: 1.1 [千瓦]	U: 400 [V]	极: 2	频率: 50 [Hz]


备注：宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。因此，宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点:

倍频带等级 [db]

中心频率	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
声功率	48,1	56,4	59,1	58,2	60,8	56,6	52,2	65,3	65,8
液位 re : 1 pW									
平均声压									
在 1m 时。re: 20 UPa	36,3	44,6	47,3	46,4	49,0	44,8	40,4	53,5	54,0

按照 ISO/DIS 11203 方法 Q2 累加声压



初始: KIR 文件编号: LY15629-27.09.2006