

99583819 MG90LE 50 Hz

Relatório de medição do som			
Potência sonora medida de acordo com a DS/ISO-3743			
Tipo motor: MG90LE	Código: 99583819	Ø ventilador: D108 [mm]	
P2: 2.2 [kW]	U: 400 [V]	Pólo: 2	Frequênc.: 50 [Hz]


Comentários: O valor de emissão de ruído declarado não leva em consideração as variações de produção e as incertezas de medição. Por esse motivo, o valor declarado poderá ser até 3 dB superior ao valor da unidade de produção média.

Testado em:

Nível de banda de oitava [db]

Frequência central	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potência sonora Nível re: 1 pW	41,0	49,5	55,3	62,2	59,2	56,0	51,6	65,5	-
Pressão sonora média a 1m. re: 20 UPa	29,1	37,5	43,4	50,2	47,2	44,0	39,6	53,5	-

Pressão sonora calculada de acordo com a ISO/DIS 11203, método Q2



Iniciais: VBJ Fich. nº: LY66640 18/07/2019