

87410024 MG160MB 50 Hz

Relatório de medição do som		
Potência sonora medida de acordo com a DS/ISO-3743		
Tipo motor: MG160MB	Código: 87410024	Ø ventilador: D210 [mm]
P2: 11 [kW]	Pólo: 2	

Comentários: O valor de emissão de ruído declarado não leva em consideração as variações de produção e as incertezas de medição. Por esse motivo, o valor declarado poderá ser até 3 dB superior ao valor da unidade de produção média.

Testado em:

Nível de banda de oitava [db]

Frequência central	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potência sonora	61,1	63,7	68,5	68,4	67,1	61,8	58,8	73,0	74,1
Nível re: 1 pW									
Pressão sonora média a 1m. re: 20 UPa	48,6	51,2	56,0	55,9	54,6	49,3	46,3	60,5	61,6

Pressão sonora calculada de acordo com a ISO/DIS 11203, método Q2

