

87272218 MG100LC 50 Hz

Relatório de medição do som Potência sonora medida de acordo com a DS/ISO-3743

Tipo motor: MG100LC Código: 87272218 Ø ventilador: D108 [mm]
P2: 3 [kW] U: 400 [V] Pólo: 2 Frequênc.: 50 [Hz]


Comentários: O valor de emissão de ruído declarado não leva em consideração as variações de produção e as incertezas de medição. Por esse motivo, o valor declarado poderá ser até 3 dB superior ao valor da unidade de produção média.

Testado em:

Nível de banda de oitava [db]

Frequência central	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potência sonora Nível re: 1 pW	54,3	60,4	62,2	62,4	60,7	59,1	52,5	67,3	68,4
Pressão sonora média a 1m. re: 20 UPa	42,3	48,4	50,2	50,4	48,7	47,1	40,4	55,3	56,4

Pressão sonora calculada de acordo com a ISO/DIS 11203, método Q2



Iniciais: KIR

Fich. nº: LY15655-29.09.2006