

86187524 MG160MB 50 Hz

Relatório de medição do som
Potência sonora medida de acordo com a DS/ISO-3743

Tipo motor: MG160MB	Código: 86187524	Ø ventilador: D215 [mm]
P2: 11 [kW]	Pólo: 4	

Comentários: O valor de emissão de ruído declarado não leva em consideração as variações de produção e as incertezas de medição. Por esse motivo, o valor declarado poderá ser até 3 dB superior ao valor da unidade de produção média.

Testado em:

Nível de banda de oitava [db]

Frequência central	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potência sonora Nível re: 1 pW	52,0	54,7	60,4	62,8	56,4	56,8	54,0	65,8	66,6
Pressão sonora média a 1m. re: 20 UPa	39,5	42,2	47,9	50,3	43,8	44,3	41,5	53,3	54,1

Pressão sonora calculada de acordo com a ISO/DIS 11203, método Q2

