

87415032 MG160LB 50 Hz

Relatório de medição do som
Potência sonora medida de acordo com a DS/ISO-3743

Tipo motor: MG160LB	Código: 87415032	Ø ventilador: D215 [mm]
P2: 15 [kW]	Pólo: 4	

Comentários: O valor de emissão de ruído declarado não leva em consideração as variações de produção e as incertezas de medição. Por esse motivo, o valor declarado poderá ser até 3 dB superior ao valor da unidade de produção média.

Testado em:

Nível de banda de oitava [db]

Frequência central	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potência sonora Nível re: 1 pW	55,2	53,9	59,7	62,4	58,3	56,3	56,6	66,0	66,8
Pressão sonora média a 1m. re: 20 UPa	42,7	44,1	47,2	49,9	45,8	43,8	44,1	53,5	54,3

Pressão sonora calculada de acordo com a ISO/DIS 11203, método Q2

