

# 85814105 MG80B 50 Hz

Poročilo meritve hrupa  
Meritve zvočnega tlaka po DS/ISO-3743

|                    |                         |                               |
|--------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Tip motorja: MG80B | Št. proizvoda: 85814105 | Premer ventilatorja: D89 [mm] |
| P2: 1.1 [kW]       | U: 400 [V]              | Pol: 2                        |
|                    |                         | Frekvenca: 50 [Hz]            |


**Opombe:** Deklarirana vrednost emisije hrupa ne upošteva variacij proizvodnje in merilnih negotovosti. Deklarirana vrednost je torej lahko do 3 dB višja od vrednosti za povprečno proizvodno enoto.

Testirano pri:

Frekvenčno območje [db]

|                                                |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Sredinska frekvenca                            | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
| Moč hrupa<br>Nivo re: 1 pW                     | 48,1 | 56,4 | 59,1 | 58,2 | 60,8 | 56,6 | 52,2 | 65,3  | 65,8    |
| Povprečje zvočnega tlaka<br>pri 1m. re: 20 UPa | 36,3 | 44,6 | 47,3 | 46,4 | 49,0 | 44,8 | 40,4 | 53,5  | 54,0    |

Zvočni tlak izračunan po ISO/DIS 11203 metodi Q2



Začetnice: KIR

Številka datoteke: LY15629-27.09.2006