

87320958 MG132SC 60 Hz

Informe medición sonora Medición potencia sonora de acuerdo con DS/ISO 3743

Tipo motor: MG132SC

Código del producto: 87320958

Diám ventil.: D128 [mm]

P2: 7.5 [HP]

U: 440 [V]

Polo: 2

Frecuenc.: 60 [Hz]


Notas: El valor de emisión de ruido declarado no contempla variaciones de producción e incertidumbres de medición. Por lo tanto, el valor declarado puede ser hasta 3 dB mayor al valor de la unidad de producción promedio.

Probado a:

Nivel banda sonora [db]

Frecuencia central	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potencia sonora Nivel re: 1 pW	66,3	68,7	71,3	72,3	68,8	65,3	57,4	76,0	77,3
Presión sonora media a 1m. re: 20 UPa	54,0	56,4	58,9	60,0	56,5	53,0	45,1	63,6	65,0

Presión sonora calculada de acuerdo con ISO/DIS 11203 método Q2



Iniciales: KIR

Archivo: LY15844-13.10.2006