

87410009 MG160MD 50 Hz

Zpráva o měření hluku Měření akust. výkonu dle DS/ISO-3743		
Typ motoru: MG160MD	Objednací číslo: 87410009	Průměr ventilátoru: D210 [mm]
P2: 15 [kW]	Pól: 2	

Poznámky: Deklarovaná hodnota hluku nebere v úvahu výrobní odchylky a měřicí nejistoty. Deklarovaná hodnota tedy může být až o 3 dB vyšší než je hodnota pro průměrnou výrobní jednotku.

Test při:

Úroveň v oktavovém pásmu (dB)

Střední frekvence	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Akustický výkon Úroveň : 1 pW	60,0	64,8	69,0	68,7	66,6	62,4	59,1	73,1	74,2
Průměrný akustický tlak at 1m. re: 20 UPa	47,5	52,3	56,5	56,2	54,1	49,9	46,6	60,6	61,7

Akustický tlak počítaný dle ISO/DIS 11203, metoda Q2

