

85900548 MG132SC 50 Hz

Skaņas mērijumu ziņojums
Skaņas jaudas mērijums saskaņā ar DS/ISO-3743

Motora veids: MG132SC	Produkta numurs: 85900548	Ventilatora diametrs: D128 [mm]
P2: 5.5 [kW]	U: 400 [V]	Balsts: 2
		Frekvence: 50 [Hz]


Piezīmes: Deklarētajā trokšņa emisijas vērtībā nav nemtas vērā ražošanas vibrācijas un mērijumu nenoteiktība. Tādējādi deklarētā vērtība var būt par 3 dB augstāka nekā vidējās ražošanas vienības vērtība.

Testēts pie:

Oktāvu joslas līmenis [db]

Vidējā frekvence	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Skaņas jauda Līmenis re: 1 pW	62,0	64,2	66,5	67,6	63,8	60,2	52,6	71,1	72,6
Skaņas spiediena vidējā vērtība pie 1m. re: 20 UPa	49,7	51,9	54,1	55,3	51,5	47,9	40,3	58,8	60,3

Skaņas spiediens aprēķināts saskaņā ar ISO/DIS 11203 Q2 metodi



Sākotnēji: KIR Faila Nr.: LY15843-13.10.2006