

# 85Z10303 MG71B 50赫兹

## 声音测量报告

根据 DS/ISO-3743 测量声功率

电机类型: MG71B

产品号: 85Z10303

风扇直径: D89 [毫米]

P2: 0.55 [千瓦]

U: 400 [V]

极: 2

频率: 50 [Hz]


备注: 宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。因此, 宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点:

### 倍频带等级 [db]

中心频率	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
声功率 液位 re: 1 pW	43,7	52,9	52,4	56,2	55,4	51,2	45,4	60,7	61,2
平均声压 在 1m 时。re: 20 UPa	31,9	41,2	40,6	44,5	44,5	39,4	33,6	49,0	49,5

### 按照 ISO/DIS 11203 方法 Q2 累加声压



初始: KIR

文件编号: LY15679-29.09-2006