

85Z10405 MG71B 50 Hz

Lydmålingsrapport			
Lydeffektmåling iht. DS/ISO 3743			
Motortype: MG71B	Produktnummer: 85Z10405	Viftediameter: D89 [mm]	
P2: 0.55 [kW]	U: 400 [V]	Pol: 2	Frekvens: 50 [Hz]


Merknader: Det deklarerte lydnivå tar ikke høyde for variasjoner i produksjon og usikkerhet i målinger. Den deklarerte verdi kan derfor være opp mot 3dB høyere enn verdi for gjennomsnittlig produksjonsenhet.

Testet ved/på/i:

Oktavbåndsnivå [dB]

Senterfrekvens	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Lydeffekt	43,7	52,9	52,4	56,2	55,4	51,2	45,4	60,7	61,2
Nivå vedr.: 1 pW									
Gjennomsnittlig lydtrykk	31,9	41,2	40,6	44,5	44,5	39,4	33,6	49,0	49,5
Ved 1m. vedr: 20 UPa									

Lydtrykk beregnet iht. ISO/DIS 11203 metode Q2



Initialer: KIR Filnummer: LY15679-29.09-2006