

87320958 MG132SC 50 Гц

|                                                |                          |                                |                  |
|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------|
| Протокол звукометрії                           |                          |                                |                  |
| Звукова потужність, розрахована за DS/ISO-3743 |                          |                                |                  |
| Тип електродвигуна: MG132SC                    | Номер продукту: 87320958 | Діаметр вентилятора: D128 [мм] |                  |
| P2: 5.5 [кВт]                                  | U: 400 [В]               | Полюс: 2                       | Частота: 50 [Гц] |


**Зауваження:** Шумові характеристики, заявлені без урахування можливих відхилень у модельному ряді й похибок вимірювання. Таким чином, заявлений рівень шуму може бути до 3 дБ вищий за рівень середнього промислового зразка.

Випробування на:

Рівень в октавному діапазоні (дБ)

| Середня частота                              | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Звукова потужність<br>Рівень ге: 1 pW        | 62,0 | 64,2 | 66,5 | 67,6 | 63,8 | 60,2 | 52,6 | 71,1  | 72,6    |
| Середній звуковий тиск<br>за 1 м. ге: 20 UPa | 49,7 | 51,9 | 54,1 | 55,3 | 51,5 | 47,9 | 40,3 | 58,8  | 60,3    |

Звуковий тиск, розрахований за ISO/DIS 11203, методом Q2



Ініціали: KIR      № файла: LY15843-13.10.2006