

85Z10405 MG71B 50 Hz

Geluidsmetingrapport			
Sound Pressure meting according to DS/ISO-3743			
Motor type: MG71B	Productnummer: 85Z10405	Ventilatordiameter: D89 [mm]	
P2: 0.55 [kW]	U: 400 [V]	Polig: 2	Frequentie: 50 [Hz]


Opmerkingen: De aangegeven geluidsemissiewaarde houdt geen rekening met productvariaties en meetonzekerheden. De aangegeven waarde kan daardoor tot 3 dB hoger zijn dan de waarde voor de gemiddelde productie-eenheid.

Getest op/bij:

Oktaafband niveau [db]

middenfrequentie	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Geluidsterkte	43,7	52,9	52,4	56,2	55,4	51,2	45,4	60,7	61,2
Niveau re: 1pW									
Geluidsdruk gemiddelde op 1m. re: 20 UPa	31,9	41,2	40,6	44,5	44,5	39,4	33,6	49,0	49,5

Geluidsdruk berekend volgens de ISO/DIS 11203 methode Q2



Initialen: KIR Bestands nr.: LY15679-29.09-2006