

85Z10405 MG71B 50 Гц

Протокол звукометрии			
Звуковая мощность, рассчитанная по DS/ISO-3743			
Тип э.двиг: MG71B	Номер продукта: 85Z10405	Диам.вент-ра: D89 [мм]	
P2: 0.55 [кВт]	U: 400 [В]	Полюс: 2	Частота: 50 [Гц]


Замечания: Шумовые характеристики заявлены без учета возможных отклонений в модельном ряде и погрешностей измерения. Таким образом, заявленный уровень шума может быть до 3 дБ выше уровня среднего промышленного образца.

Испытания на:

Уровень в октавном диапазоне (дБ)

Средняя частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звуковая мощность	43,7	52,9	52,4	56,2	55,4	51,2	45,4	60,7	61,2
Уровень re: 1 pW									
Среднее звуковое давление при 1м. re: 20 UPa	31,9	41,2	40,6	44,5	44,5	39,4	33,6	49,0	49,5

Звуковое давление, рассчитанное по ISO/DIS 11203, методом Q2



Инициалы: KIR № файла: LY15679-29.09-2006