

85814105 MG80B 60 Hz

Relatório de medição do som			
Potência sonora medida de acordo com a DS/ISO-3743			
Tipo motor: MG80B	Código: 85814105	Ø ventilador: D89 [mm]	
P2: 1.1 [kW]	U: 440 [V]	Pólo: 2	Frequênc.: 60 [Hz]


Comentários: O valor de emissão de ruído declarado não leva em consideração as variações de produção e as incertezas de medição. Por esse motivo, o valor declarado poderá ser até 3 dB superior ao valor da unidade de produção média.

Testado em:

Nível de banda de oitava [db]

Frequência central	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potência sonora	43,5	53,6	52,3	53,8	56,1	51,7	46,7	60,4	61,0
Nível re: 1 pW									
Pressão sonora média a 1m. re: 20 UPa	31,7	41,7	40,5	42,0	44,2	39,9	34,9	48,6	49,2

Pressão sonora calculada de acordo com a ISO/DIS 11203, método Q2



Iniciais: KIR Fich. nº: LY15628-27.09.2006