

85900548 MG132SC 50 Hz

Helimõõtearuanne			
Helivõimsuse mõõtmine vastavalt DS/ISO-3743			
Moot. tüüp: MG132SC	Toote kood: 85900548	Ventilaatori läbimõõt: D128 [mm]	
P2: 5.5 [kW]	U: 400 [V]	Poolus: 2	Sagedus: 50 [Hz]


Märkused: Märgitud müraemissiooni väärtus ei arvesta tootmise erisusi ega mõõtmise ebakindlust. Seetõttu võib märgitud väärtus olla kuni 3 dB suurem kui keskmise tootmisseadme väärtus.

Katsetatud:

Oktaavriba tase [db]

Kesksagedus	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Helivõimsus	62,0	64,2	66,5	67,6	63,8	60,2	52,6	71,1	72,6
Tase re: 1 pW									
Keskmine helirõhk 1m. re: 20 UPa	49,7	51,9	54,1	55,3	51,5	47,9	40,3	58,8	60,3

Helirõhk arvutati vastavalt ISO/DIS 11203 meetodile Q2



Initiaallid: KIR Reg-nr: LY15843-13.10.2006