

87410009 MG160MD 50 Hz

Lydmålingsrapport Lydeffektmåling iht. DS/ISO 3743

Motortype: MG160MD	Produktnr.: 87410009	Ventilatordiameter: D210 [mm]
P2: 15 [kW]	Pol: 2	

Bemærkninger: Den deklarerede støjafgivelse tager ikke højde for produktionsudsving og måle usikkerheder. Den deklarerede værdi kan derfor være op til 3 dB højere end værdien for den gennemsnitlige produktionsenhed.

Testet ved/på/i:

Oktavbåndsniveau [dB]

Centerfrekvens	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Lydeffekt Niveau vedr.: 1 pW	60,0	64,8	69,0	68,7	66,6	62,4	59,1	73,1	74,2
Gennemsnitligt lydtryk Ved 1m. vedr: 20 UPa	47,5	52,3	56,5	56,2	54,1	49,9	46,6	60,6	61,7

Lydtryk beregnet iht. ISO/DIS 11203 metode Q2

