

85900548 MG132SC 50 Hz

Отчет за измерване на шума			
Измерване на нивото на шума, съгласно DS/ISO-3743			
Тип двиг-л: MG132SC	Номер на продукта: 85900548	Диаметър на вентилатора: D128 [mm]	
P2: 5.5 [kW]	U: 400 [V]	Полюс: 2	Честота: 50 [Hz]


Забележки: Декларираната стойност за нива на шума не включва измененията в нивата и колебанията в измерванията. Затова декларираната стойност може да е с до 3 dB по-висока от средната стойност.

Тествано при:

Ниво на шума на октава [db]

Централна честота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ниво на шума	62,0	64,2	66,5	67,6	63,8	60,2	52,6	71,1	72,6
Ниво re: 1 pW									
Осреднено ниво на шума при 1m. re: 20 UPa	49,7	51,9	54,1	55,3	51,5	47,9	40,3	58,8	60,3

Ниво на шума, изчислено съгласно ISO/DIS 11203 метод Q2



Инициали: KIR N на файл: LY15843-13.10.2006