85Z10405 MG71B 60 Hz

Informe medición sonora
Medición potencia sonora de acuerdo con DS/ISO 3743

Tipo motor: MG71B **Código del producto:** 85Z10405 **Diám ventil.:** D89 **[mm]**

P2: 0.55 **[kW]** **U:** 440 **[V]** **Polo:** 2 **Frecuenc.:** 60 **[Hz]**

Notas: El valor de emisión de ruido declarado no contempla variaciones de producción e incertidumbres de medición. Por lo tanto, el valor declarado puede ser hasta 3 dB mayor al valor de la unidad de producción promedio.

Probado a:

Nivel banda sonora [db]

Frecuencia central	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potencia sonora Nivel re: 1 pW	47,4	54,9	57,8	57,6	60,4	56,3	51,5	64,8	65,0
Presión sonora media a 1m. re: 20 UPa	35,6	43,1	46,0	45,8	48,7	44,5	39,8	53,0	53,3

Presión sonora calculada de acuerdo con ISO/DIS 11203 método Q2



Inicials: KIR **Archivo:** LY15680-29.09.2006