

85905371 MG180MB 60 Hz

Informe medición sonora
Medición potencia sonora de acuerdo con DS/ISO 3743

Tipo motor: MG180MB	Código del producto: 85905371	Diám ventil.: D215 [mm]
P2: 30 [HP]	U: 440 [V]	Polo: 2
		Frecuenc.: 60 [Hz]


Notas: El valor de emisión de ruido declarado no contempla variaciones de producción e incertidumbres de medición. Por lo tanto, el valor declarado puede ser hasta 3 dB mayor al valor de la unidad de producción promedio.

Probado a:

Nivel banda sonora [db]

Frecuencia central	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potencia sonora Nivel re: 1 pW	68,0	72,8	77,5	75,4	75,3	73,8	67,7	81,6	82,7
Presión sonora media a 1m. re: 20 UPa	55,5	60,3	65,0	62,9	62,8	61,3	55,2	69,1	70,2

Presión sonora calculada de acuerdo con ISO/DIS 11203 método Q2



Iniciales: KIR Archivo: LY 27.06.2008