

86187524 MG160MB 50 Hz

Geluidsmetingrapport Sound Pressure meting according to DS/ISO-3743

Motor type: MG160MB	Productnummer: 86187524	Ventilatordiameter: D215 [mm]
P2: 11 [kW]	Polig: 4	

Opmerkingen: De aangegeven geluidsemissiewaarde houdt geen rekening met productvariaties en meetonzekerheden. De aangegeven waarde kan daardoor tot 3 dB hoger zijn dan de waarde voor de gemiddelde productie-eenheid.

Getest op/bij:

Oktaafband niveau [db]

middenfrequentie	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Geluidsterkte	52,0	54,7	60,4	62,8	56,4	56,8	54,0	65,8	66,6
Niveau re: 1pW									
Geluidsdruk gemiddelde op 1m. re: 20 UPa	39,5	42,2	47,9	50,3	43,8	44,3	41,5	53,3	54,1

Geluidsdruk berekend volgens de ISO/DIS 11203 methode Q2

