

87272365 MG100LC 50 Hz

Garso matavimo ataskaita  
Garso galios matavimas pagal to DS/ISO-3743

|                         |                            |                                     |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Variklio tipas: MG100LC | Produkto numeris: 87272365 | Ventiliatoriaus skersmuo: D108 [mm] |
| P2: 3 [kW]              | U: 400 [V]                 | Kreipiamoji: 2                      |
|                         |                            | Dažnis: 50 [Hz]                     |


**Pastabos:** Deklaruojamoje triukšmo emisijos vertėje neatsižvelgta į gamybos pokyčius ir matavimo neapibrėžtumus. Todėl deklaruota vertė gali būti iki 3 dB didesnė už vidutinę įrenginio vertę.

Išbandyta esant:

Lygis oktavos diapazone [dB]

| Centrinis dažnis                               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Garso galia<br>Lygis re: 1 pW                  | 54,3 | 60,4 | 62,2 | 62,4 | 60,7 | 59,1 | 52,5 | 67,3  | 68,4    |
| Vidutinis garso slėgis<br>esant 1m. re: 20 UPa | 42,3 | 48,4 | 50,2 | 50,4 | 48,7 | 47,1 | 40,4 | 55,3  | 56,4    |

Garso slėgis apskaičiuotas pagal ISO/DIS 11203 metodą Q2



Inicialai: KIR      Failo Nr.: LY15655-29.09.2006