

87264331 MG100LB 50 Hz

Ljudmätningsrapport			
Ljudeffektmätning enligt DS/ISO-3743			
Motortyp: MG100LB	Produkt nummer: 87264331	Fläkt diameter: D108 [mm]	
P2: 2.2 [kW]	U: 400 [V]	Pol: 4	Frekvens: 50 [Hz]


Anmärkningar: Det deklarerade värdet för ljudavgivning tar inte hänsyn till tillverkningsvariationer och mätosäkerheter. Det deklarerade värdet kan därför vara upp till 3 dB högre än värdet för en genomsnittlig tillverkningsenhet.

Provad vid:

Oktavbandsnivå [db]

Centrumfrekvens	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ljudeffekt	41,7	44,3	46,8	49,9	49,8	41,1	33,8	54,3	54,7
Nivå re: 1 pW									
Ljudtryck, genomsnitt vid 1 m re: 20 UPa	29,6	32,3	34,8	37,8	37,8	29,1	21,7	42,2	42,7

Ljudtryck beräknat enligt ISO/DIS 11203 metod Q2



Initial: KIR

Filnr: LY20072-22.11.2007