

87264331 MG100LB 50 Hz

Geluidsmetingrapport
Sound Pressure meting according to DS/ISO-3743

Motor type: MG100LB	Productnummer: 87264331	Ventilatordiameter: D108 [mm]
P2: 2.2 [kW]	U: 400 [V]	Polig: 4
		Frequentie: 50 [Hz]


Opmerkingen: De aangegeven geluidsemissiewaarde houdt geen rekening met productvariaties en meetonzekerheden. De aangegeven waarde kan daardoor tot 3 dB hoger zijn dan de waarde voor de gemiddelde productie-eenheid.

Getest op/bij:

Oktaafband niveau [db]

middenfrequentie	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Geluidsterkte	41,7	44,3	46,8	49,9	49,8	41,1	33,8	54,3	54,7
Niveau re: 1pW									
Geluidsdruk gemiddelde op 1m. re: 20 UPa	29,6	32,3	34,8	37,8	37,8	29,1	21,7	42,2	42,7

Geluidsdruk berekend volgens de ISO/DIS 11203 methode Q2



Initialen: KIR

Bestands nr.: LY20072-22.11.2007