

86901742 MG80A 50 Hz

Skaņas mērijumu ziņojums  
Skaņas jaudas mērijums saskaņā ar DS/ISO-3743

|                     |                           |                                 |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Motora veids: MG80A | Produkta numurs: 86901742 | Ventilatora diametrs: D124 [mm] |
| P2: 0.55 [kW]       | U: 400 [V]                | Balsts: 4                       |
|                     |                           | Frekvence: 50 [Hz]              |


Piezīmes: Deklarētajā trokšņa emisijas vērtībā nav nemtas vērā ražošanas vibrācijas un mērijumu nenoteiktība. Tādējādi deklarētā vērtība var būt par 3 dB augstāka nekā vidējās ražošanas vienības vērtība.

Testēts pie:

Oktāvu joslas līmenis [db]

|                                                       |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
|-------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Vidējā frekvence                                      | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
| Skaņas jauda<br>Līmenis re: 1 pW                      | 38,2 | 37,7 | 46,7 | 46,4 | 45,4 | 36,1 | 27,5 | 50,7  | 51,5    |
| Skaņas spiediena vidējā vērtība<br>pie 1m. re: 20 UPa | 26,4 | 25,9 | 34,8 | 34,6 | 33,6 | 24,3 | 15,7 | 38,9  | 39,7    |

Skaņas spiediens aprēķināts saskaņā ar ISO/DIS 11203 Q2 metodi



Sākotnēji: KIR      Faila Nr.: LY20119-27.11.2007