

85324104 MG80A 50 Hz

Отчет за измерване на шума			
Измерване на нивото на шума, съгласно DS/ISO-3743			
Тип двиг-л: MG80A	Номер на продукта: 85324104	Диаметър на вентилатора: D89 [mm]	
P2: 0.75 [kW]	U: 400 [V]	Полюс: 2	Честота: 50 [Hz]


Забележки: Декларираната стойност за нива на шума не включва измененията в нивата и колебанията в измерванията. Затова декларираната стойност може да е с до 3 dB по-висока от средната стойност.

Тествано при:

Ниво на шума на октава [db]

Централна честота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ниво на шума	43,9	52,3	53,3	54,9	55,9	51,3	46,3	60,6	61,1
Ниво re: 1 pW									
Осреднено ниво на шума при 1m. re: 20 UPa	32,1	40,5	41,5	43,1	44,0	39,5	34,5	48,8	49,3

Ниво на шума, изчислено съгласно ISO/DIS 11203 метод Q2



Инициали: KIR N на файл: LY15640-28.09.2006