

87402042 MG160LB 50 Гц

Протокол звукометрии
Звуковая мощность, рассчитанная по DS/ISO-3743

Тип э.двиг: MG160LB	Номер продукта: 87402042	Диам.вент-ра: D210 [мм]
P2: 18.5 [кВт]	Полюс: 2	

Замечания: Шумовые характеристики заявлены без учета возможных отклонений в модельном ряде и погрешностей измерения. Таким образом, заявленный уровень шума может быть до 3 дБ выше уровня среднего промышленного образца.

Испытания на:

Уровень в октавном диапазоне (дБ)

Средняя частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звуковая мощность Уровень ре: 1 pW	63,1	65,2	68,5	69,1	66,1	63,2	60,0	73,2	74,2
Среднее звуковое давление при 1м. ре: 20 UPa	50,6	52,7	56,0	56,6	53,6	50,7	47,5	60,7	61,8

Звуковое давление, рассчитанное по ISO/DIS 11203, методом Q2

