

86D15905 MG90SB 50 Гц

Протокол звукометрії
Звукова потужність, розрахована за DS/ISO-3743

Тип електродвигуна: MG90SB	Номер продукту: 86D15905	Діаметр вентилятора: D128 [мм]
P2: 1.1 [кВт]	U: 400 [В]	Полюс: 4
		Частота: 50 [Гц]


Зауваження: Шумові характеристики, заявлені без урахування можливих відхилень у модельному ряді й похибок вимірювання. Таким чином, заявлений рівень шуму може бути до 3 дБ вищий за рівень середнього промислового зразка.

Випробування на:

Рівень в октавному діапазоні (дБ)

Середня частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звукова потужність Рівень ге: 1 pW	44,5	45,7	48,9	52,9	48,5	43,3	33,4	55,5	56,3
Середній звуковий тиск за 1 м. ге: 20 UPa	32,5	33,8	37,0	40,9	36,5	31,3	21,4	43,6	44,4

Звуковий тиск, розрахований за ISO/DIS 11203, методом Q2



Ініціали: KIR № файла: LY19150-13.08.2007