

85326103 MG71B 60 Hz

Informe medición sonora			
Medición potencia sonora de acuerdo con DS/ISO 3743			
Tipo motor: MG71B	Código del producto: 85326103	Diám ventil.: D89 [mm]	
P2: 0.55 [kW]	U: 440 [V]	Polo: 2	Frecuenc.: 60 [Hz]


Notas: El valor de emisión de ruido declarado no contempla variaciones de producción e incertidumbres de medición. Por lo tanto, el valor declarado puede ser hasta 3 dB mayor al valor de la unidad de producción promedio.

Probado a:

Nivel banda sonora [db]

Frecuencia central	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Potencia sonora Nivel re: 1 pW									
Presión sonora media a 1m. re: 20 UPa									

Presión sonora calculada de acuerdo con ISO/DIS 11203 método Q2



Initiales: KIR Archivo: LY15680-29.09.2006