

87312301 MG112MC 50 Hz

Raport măsurare sunet  
Măsuratori putere sonoră conform cu DS/ISO-3743

|                    |                      |                                |
|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| Tip motor: MG112MC | Cod produs: 87312301 | Diametru ventilator: D128 [mm] |
| P2: 4 [kW]         | U: 400 [V]           | Pol: 2                         |
|                    |                      | Frecvență: 50 [Hz]             |


**Remarci:** Valoarea emisiei de zgomot declarată nu ia în considerare variațiile de producție și incertitudinile de măsurare. Prin urmare, valoarea declarată poate fi cu până la 3 dB mai mare decât valoarea pentru unitatea de producție medie.

Testat la:

Nivel banda octave [db]

| Center Frequency                             | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Putere sonoră                                | 61,9 | 64,0 | 66,4 | 67,2 | 64,0 | 60,2 | 54,3 | 71,0  | 72,4    |
| Nivel re: 1 pW                               |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
| Presiune acustică medie<br>la 1m. re: 20 UPa | 49,7 | 51,7 | 54,2 | 54,9 | 51,7 | 47,9 | 42,0 | 58,7  | 60,2    |

Presiunea sonoră calculată conform metodei ISO / DIS 11203 Q2



Inițiale: KIR      Fișier nr.: LY15889-16.10.2006