

85905800 MG132SB 50 Hz

Ses Ölçüm Raporu DS/ISO-3743'e göre Ses Basıncı ölçümü

Motor tipi: MG132SB

Ürün numarası: 85905800

Fan çapı: D128 [mm]

P2: 7.5 [kW]

U: 400 [V]

Pol: 2

Frekans: 50 [Hz]


Açıklamalar: Deklare edilen ses emisyon değeri ortalama ürün için 3dB fazla olabilir.

Test edilmiştir:

Oktav Bant Seviyesi[db]

Merkez Frekansı	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Ses gücü Seviye : 1 pW	59,7	64,3	65,6	67,4	66,5	66,1	58,0	72,8	73,4
Ortalama Ses Basıncı 1m. de re: 20 UPa	47,2	51,8	53,1	54,9	54,0	53,6	45,5	60,3	60,9

Ses basıncı,ISO/DIS 11203 Q2 yöntemine göre hesaplanmıştır



Ad ve soyadın ilk harfleri: KİBosya no.: LY 02.10.2007