

85903487 MG180MB 50 Hz

Lydmålingsrapport			
Lydeffektmåling iht. DS/ISO 3743			
Motortype: MG180MB	Produktnummer: 85903487	Viftediameter: D215 [mm]	
P2: 22 [kW]	U: 400 [V]	Pol: 2	Frekvens: 50 [Hz]


Merknader: Det deklarerte lydnivå tar ikke høyde for variasjoner i produksjon og usikkerhet i målinger. Den deklarerte verdi kan derfor være opp mot 3dB høyere enn verdi for gjennomsnittlig produksjonsenhet.

Testet ved/på/i:

Oktavbåndsnivå [dB]

Senterfrekvens	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Lydeffekt	64,2	69,6	72,4	71,3	70,9	68,0	62,0	76,9	78,0
Nivå vedr.: 1 pW									
Gjennomsnittlig lydtrykk	51,7	57,1	59,9	58,8	58,4	55,5	49,5	64,4	65,5
Ved 1m. vedr: 20 UPa									

Lydtrykk beregnet iht. ISO/DIS 11203 metode Q2



Initialer: KIR Filnummer: LY 27.06.2008