

87425002 MG160MD 50 Гц

Протокол звукометрии
Звуковая мощность, рассчитанная по DS/ISO-3743

Тип э.двиг: MG160MD	Номер продукта: 87425002	Диам.вент-ра: D210 [мм]
P2: 15 [кВт]	U: 400 [В]	Полюс: 2
		Частота: 50 [Гц]


Замечания: Шумовые характеристики заявлены без учета возможных отклонений в модельном ряде и погрешностей измерения. Таким образом, заявленный уровень шума может быть до 3 дБ выше уровня среднего промышленного образца.

Испытания на:

Уровень в октавном диапазоне (дБ)

Средняя частота	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Звуковая мощность	60,0	64,8	69,0	68,7	66,6	62,4	59,1	73,1	74,2
Уровень ре: 1 pW									
Среднее звуковое давление при 1м. ре: 20 UPa	47,5	52,3	56,5	56,2	54,1	49,9	46,6	60,6	61,7

Звуковое давление, рассчитанное по ISO/DIS 11203, методом Q2



Инициалы: KIR № файла: LY 27.06.2008