

85904299 MG90SB 50 Hz

| Geluidsmetingrapport                           |                         |                               |                     |
|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Sound Pressure meting according to DS/ISO-3743 |                         |                               |                     |
| Motor type: MG90SB                             | Productnummer: 85904299 | Ventilatordiameter: D108 [mm] |                     |
| P2: 1.5 [kW]                                   | U: 400 [V]              | Polig: 2                      | Frequentie: 50 [Hz] |


**Opmerkingen:** De aangegeven geluidsemissiewaarde houdt geen rekening met productvariaties en meetonzekerheden. De aangegeven waarde kan daardoor tot 3 dB hoger zijn dan de waarde voor de gemiddelde productie-eenheid.

Getest op/bij:

Oktaafband niveau [db]

| middenfrequentie                         | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Geluidsterkte                            | 56,4 | 57,9 | 60,4 | 63,1 | 59,1 | 54,8 | 48,9 | 66,2  | 67,3    |
| Niveau re: 1pW                           |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
| Geluidsdruk gemiddelde op 1m. re: 20 UPa | 44,4 | 45,9 | 48,3 | 51,1 | 47,0 | 42,7 | 36,9 | 54,2  | 55,3    |

Geluidsdruk berekend volgens de ISO/DIS 11203 methode Q2



Initialen: KIR

Bestands nr.: LY15673-29.09.2006