

# 85903805 MG71A 60 Hz

## Relatório de medição do som Potência sonora medida de acordo com a DS/ISO-3743

Tipo motor: MG71A Código: 85903805 Ø ventilador: D89 [mm]  
P2: 0.37 [kW] U: 440 [V] Pólo: 2 Frequênc.: 60 [Hz]


**Comentários:** O valor de emissão de ruído declarado não leva em consideração as variações de produção e as incertezas de medição. Por esse motivo, o valor declarado poderá ser até 3 dB superior ao valor da unidade de produção média.

Testado em:

### Nível de banda de oitava [db]

| Frequência central                       | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| Potência sonora<br>Nível re: 1 pW        | 48,2 | 58,2 | 57,5 | 57,9 | 61,0 | 56,5 | 51,7 | 65,2  | 65,7    |
| Pressão sonora média<br>a 1m. re: 20 UPa | 36,5 | 46,4 | 45,8 | 46,2 | 49,2 | 44,8 | 40,0 | 53,5  | 54,0    |

### Pressão sonora calculada de acordo com a ISO/DIS 11203, método Q2



Iniciais: KIR

Fich. nº: LY15608-27.09.2006