

# 87220360 MG90LC 60 Hz

## 音響測定レポート

DS/ISO-3743 準拠 音響出力測定

電動機タイプ: MG90LC

製品番号: 87220360

ファンの直径: D108 [mm]

P2: 2.2 [kW]

U: 440 [V]

極数: 2

周波数: 60 [Hz]


注: ここに述べられた騒音値は、製品個体差と測定誤差を考慮していません。したがって、平均値より最大3dB大きくなる可能性があります。

試験条件:

### オクターブ帯域レベル [db]

中心周波数	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
音響出力 Level re: 1 pW	62,5	63,5	66,1	67,0	66,4	61,5	55,8	71,8	72,9
音圧平均 at 1m. re: 20 UPa	50,5	51,5	54,1	55,0	54,4	49,5	43,8	59,8	60,8

### ISO/DIS 11203 メソッド Q2 に従い計算された音圧



イニシャル: KIR

ファイル No.: LY15670-29.09.2006