

87410024 MG160MB 50 Hz

Izveštaj mjerenja buke		
Mjerenje jačine zvuka sukladno DS/ISO-3743		
Vrsta motora: MG160MB	Proizvodni broj: 87410024	Promjer ventilatora: D210 [mm]
P2: 11 [kW]	Pol: 2	

Komentari: Navedena vrijednost emisije buke, ne uzima u obzir proizvodne varijacije i nepouzdana mjerenja. Navedena vrijednost zbog toga može biti do 3 dB viša nego vrijdnost za prosječnu proizvedenu jedinicu.

Testirano pri:

Nivo buke jedne oktave [db]

Centralna frekvencija	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Jačina buke	61,1	63,7	68,5	68,4	67,1	61,8	58,8	73,0	74,1
Nivo re: 1 pW									
Prosječna razina buke na 1m. re: 20 UPa	48,6	51,2	56,0	55,9	54,6	49,3	46,3	60,5	61,6

Razina zvučnog tlaka izračunata sukladno ISO/DIS 11203 metoda Q2

