

87120242 MG90SC 50赫兹

|                      |               |                 |             |
|----------------------|---------------|-----------------|-------------|
| 声音测量报告               |               |                 |             |
| 根据 DS/ISO-3743 测量声功率 |               |                 |             |
| 电机类型: MG90SC         | 产品号: 87120242 | 风扇直径: D108 [毫米] |             |
| P2: 0.75 [千瓦]        | U: 400 [V]    | 极: 4            | 频率: 50 [Hz] |


备注：宣称噪音发射数值没有考虑生产变体和测量的不确定性。因此，宣称数值可能比平均生产单位的数值高出3dB。

测试地点:

倍频带等级 [db]

| 中心频率              | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | dB(lin) |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| 声功率               |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
| 液位 re : 1 pW      | 44,5 | 45,7 | 48,9 | 52,9 | 48,5 | 43,3 | 33,4 | 55,5  | 56,3    |
| 平均声压              |      |      |      |      |      |      |      |       |         |
| 在 1m 时。re: 20 UPa | 32,5 | 33,8 | 37,0 | 40,9 | 36,5 | 31,3 | 21,4 | 43,6  | 44,4    |

按照 ISO/DIS 11203 方法 Q2 累加声压



初始: KIR 文件编号: LY19150-13.08.2007