

85054104 MG80A 50 Hz

Správa o meraní hluku
Meranie hluku podľa DS/ISO-3743

Typ motora: MG80A	Objednacie číslo: 85054104	Priemer ventilátora: D89 [mm]
P2: 0.75 [kW]	U: 400 [V]	Pól: 2
		Frekvencia: 50 [Hz]


Poznámky: Deklarovaná hodnota hluku neberie do úvahy odchýlky výroby a neistoty merania. Deklarovaná hodnota môže byť preto o 3 dB vyššia ako hodnota pre priemernú výrobnú jednotku.

Testované pri:

Úroveň oktavového pásma [db]

Stredová frekvencia	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
Hluk									
Úroveň re: 1 pW	43,9	52,3	53,3	54,9	55,9	51,3	46,3	60,6	61,1
Priemer akustického tlaku pri 1m. re: 20 UPa	32,1	40,5	41,5	43,1	44,0	39,5	34,5	48,8	49,3

Akustický tlak počítaný podľa ISO/DIS 11203 metóda Q2



Iniciály: KIR

Súbor č.: LY15640-28.09.2006