


86187517 MG132SB 60 Hz

DS/ISO-3743									
MG132SB		86187517				D128		[mm]	
P2:	5.5		U:	440		4		60	[Hz]
3dB									

[db]									
	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(lin)
re:1 pW	50,8	53,1	54,7	66,0	55,2	49,6	42,1	66,8	67,0
1m, re:20 Upa	38,6	40,8	42,5	53,8	43,0	37,3	29,8	54,5	54,8



: KIR : LY 18.03.2010